

# Priključni blok CPE18-PRSGO-3

Broj dela: 187821

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	3
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	225 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan