

Priključni blok CPE18-PRSGO-2

Broj dela: 187831

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	2
Pritisak pucanja	3 MPa 30 bar 435 psi
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	170 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan