

Kablovska utičnica ASI-SD-PG-M12

Broj dela: 18789

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	27.6 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica Stega sa vijkom
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	125 V
Opterećenje struje	3 A
Kablovski konektor	Pg9
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	niklovano
Materijal utičnih kontakata	Bronza