

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HA-6-G

Broj dela: 189202

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	10 mm
Zapremina	7.234 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključak vakuma gore
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 6
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Pričvršćenje usisnika	M20x2
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik