

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-3-PK

Broj dela: 189208

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.5 mm
Zapremina	0.313 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Vakuumski priključak bočno
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:--]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	27 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje usisnika	M4
Vakuumski priključak	PK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik