

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-5-G

Broj dela: 189211

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8.5 mm
Zapremina	1.921 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Vakuumski priključak bočno
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	91 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje usisnika	M10
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik