

# Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HC-2-PK

Broj dela: 189216

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                              | Vrednost                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke | 3 mm                                                                                |
| Nominalna širina                            | 1.2 mm                                                                              |
| Zapremina                                   | 0.192 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Ugradni položaj                             | vertikalno                                                                          |
| Dizajn                                      | Priključak vakuma gore<br>sa izjednačavanjem visine                                 |
| Raspored držača vakuum hvataljke            | Veličina 2                                                                          |
| Radni medij                                 | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:--]                             |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK   | 1 - mala izloženost koroziji                                                        |
| LABS usklađenost                            | VDMA24364-A1-L                                                                      |
| Temperatura okruženja                       | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Težina proizvoda                            | 8 g                                                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                          | sa osiguravajućom navrtkom                                                          |
| Pričvršćenje usisnika                       | Prečnik 4 mm                                                                        |
| Vakuumski priključak                        | PK-4                                                                                |
| Napomena o materijalu                       | RoHS-usaglašen                                                                      |
| Radni materijal zaptivki                    | NBR<br>Čelik                                                                        |
| Materijal držača                            | Aluminijum<br>Mesing, niklovani<br>POM<br>Oplemenjeni čelik<br>visokolegirani čelik |