

# Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HDL-1-PK

Broj dela: 189244

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                              | Vrednost                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke | 10 mm                                                                              |
| Nominalna širina                            | 1.9 mm                                                                             |
| Zapremina                                   | 0.15 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Ugradni položaj                             | vertikalno                                                                         |
| Dizajn                                      | Vakuumski priključak bočno<br>sa izjednačavanjem visine                            |
| Raspored držača vakuum hvataljke            | Veličina 1                                                                         |
| Radni medij                                 | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK   | 1 - mala izloženost koroziji                                                       |
| LABS usklađenost                            | VDMA24364-A1-L                                                                     |
| Temperatura okruženja                       | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Težina proizvoda                            | 28 g                                                                               |
| Vrsta pričvršćenja                          | sa osiguravajućom navrtkom                                                         |
| Pričvršćenje usisnika                       | Prečnik 3 mm                                                                       |
| Vakuumski priključak                        | PK-3                                                                               |
| Napomena o materijalu                       | RoHS-usaglašen                                                                     |
| Radni materijal zaptivki                    | NBR<br>Čelik                                                                       |
| Materijal držača                            | Aluminijum<br>Mesing, niklovan<br>POM<br>Oplemenjeni čelik<br>visokolegirani čelik |