

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HE-1-M3

Broj dela: 189253

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	1.2 mm
Zapremina	0.04 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključak vakuma gore
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:--]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključak
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 3 mm
Vakuumski priključak	M3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	Aluminijumska legura za obrada NBR POM Čelik
Materijal držača	Oplemenjeni čelik