

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HF-2-M10X1

Broj dela: 189261

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	2.6 mm
Nominalna širina	2 mm
Zapremina	0.09 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskeg priključak
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 4 mm
Vakuumski priključak	M10x1
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR POM
Materijal držača	Oplemenjeni čelik