

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HF-3-M14X1

Broj dela: 189262

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	6 mm
Nominalna širina	3.3 mm
Zapremina	0.4 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Priključak vakuma gore sa izjednačavanjem visine
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	54 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskeg priključak
Pričvršćenje usisnika	M4
Vakuumski priključak	M14x1
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR POM
Materijal držača	Oplemenjeni čelik