

Pljosnati kabl KASI-1,5-Y-100

Broj dela: 18940

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	71 g
Opseg radnog pritiska DC	75 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	60 V
Opterećenje struje	3 A
Dužina kabla	100 m
Vrsta zaštite	IP65 kod zatvorenih krajeva žica
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal plašta kabla	Mešavina gume
Boja plašta kabla	žuti