

# Vakuum sisaljka ESS-20-CN

Broj dela: 189400

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 7 mm                                                        |
| Min. radijus radnog komada                           | 50 mm                                                       |
| Nominalna širina                                     | 3 mm                                                        |
| Prečnik usisivača                                    | 20 mm                                                       |
| Zapremina usisivača                                  | 2.75 cm <sup>3</sup>                                        |
| Priključni položaj                                   | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                 |
| Raspored držača vakuum hvataljke                     | Veličina 4                                                  |
| Oblik sisaljke                                       | okrugla membranska brtva 3,5-struka                         |
| Radni pritisak                                       | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                             | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Radni medij                                          | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-A1-L                                              |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi dodatne informacije o materijalima                     |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...70 °C                                              |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku      | 8.2 N                                                       |
| Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska         | 6.5 N                                                       |
| Težina proizvoda                                     | 6.9 g                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                                   | preko vakuumskeg priključak                                 |
| Vakuumski priključak                                 | M6                                                          |
| Boja                                                 | crno                                                        |
| Tvrdoća po Šoru                                      | 50 +/- 5                                                    |
| Materijal navojnog rukavca                           | Niklovani mesing<br>Čelik, pocinkovani i hromirani          |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom            | NBR                                                         |