

# Pljosnati kabl KASI-1,5-Z-100

Broj dela: 18941

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Težina proizvoda                                           | 71 g                                |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 75 V                                |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC                       | 60 V                                |
| Opterećenje struje                                         | 3 A                                 |
| Dužina kabla                                               | 100 m                               |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>kod zatvorenih krajeva žica |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...85 °C                      |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -25 °C...85 °C                      |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                      |
| Materijal plašta kabla                                     | Mešavina gume                       |
| Boja plašta kabla                                          | crno                                |