

Vakuum sisaljka ESS-6X10-ON

Broj dela: 189410

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.5 mm
Veličina sisaljke	6x10 mm
Zapremina usisivača	0.106 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 4
Oblik sisaljke	ovalno pljosnato
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	2.9 N
Horizontalna poprečna sila pri nominalnom pogonskom pritisku	7.5 N
Vertikalna poprečna sila pri nominalnom pogonskom pritisku	12 N
Težina proizvoda	2 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključak
Vakuumski priključak	M6
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	50 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR