

Ulazni modul CP-E16-M8-Z

Broj dela: 189670

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
ATEX kategorija za prašinu	II 3D
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ec IIC T5 Gc X
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Ex temperatura u okruženju	-5 °C <= Ta <= +50 °C