

# Priključak utični samozaptivajući QSK-1/2-1/2-U

Broj dela: 190718

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                          |
| Nominalna širina                               | 6.4 mm                                                            |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Premaz                                                            |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                       |
| Oblik                                          | ravni oblik                                                       |
| Veličina posude                                | 1                                                                 |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime klasiifikacija                        | vidi sertifikat                                                   |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                      |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                      |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C                                                    |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                | 30 Nm                                                             |
| Težina proizvoda                               | 69 g                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                             | Šestougao ni zavrtanj 7/8                                         |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj 1/2 NPT                                          |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo-spoljašnji Ø 1/2"                                        |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | 14 °F...140 °F                                                    |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | sivo                                                              |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                    |
| Materijal kućišta                              | Mesing<br>niklovano                                               |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM                                                               |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                               |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                   |