


L utični priključak QSLV-1/2-5/8-I-U

Broj artikla: 190764

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa unutrašnjim šestouglom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	9,9 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	30 Nm
Težina proizvoda	105 g
Pneumatski priključak 1	Male thread 1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 5/8"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući