

Manometar PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Broj dela: 1908519

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nominalna veličina manometara	63
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Radni pritisak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	1,6
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Radijalno dole
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	Čelik
Materijal providne ploče	PS

Karakteristika	Vrednost
Boja kučišta	srebro
Težina proizvoda	80 g
Skala	Trostruka skala MPa (spolja) bar (spolja) psi (unutra)