

Nepovratni ventil HB-1/8-QSM-5/32-U

Broj dela: 190858

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-5/32
Pneumatski priključak: 2	1/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	150 l/min
Radni pritisak	-1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	Mesing
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferencijalni pritisak otvaranja	0.1 bar
Zatvaranje min. diferencijalnog pritiska	0.2 bar
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	12 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen