


# Zatvarajući ventil HE-2-3/8-QS-5/16-U

Broj dela: 190868

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 2/2 bistabilni                                                                                   |
| Pneumatski priključak 1                                                  | 3/8 NPT                                                                                          |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | QS-5/16                                                                                          |
| Vrsta aktiviranja                                                        | ručno                                                                                            |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora<br>Direktno pričvršćenje preko navoja<br>po izboru: |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 447.3 l/min                                                                                      |
| Nominalna širina                                                         | 3.5 mm                                                                                           |
| Radni pritisak                                                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                         |
| Temperatura okruženja                                                    | 0 °C...60 °C                                                                                     |
| Materijal kućišta                                                        | PBT ojačan                                                                                       |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                             |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                      |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                                  |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                                         |
| Smer strujanja                                                           | reverzibilno                                                                                     |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                  |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Klasa za čiste sobe                                                      | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                                        |
| Temperatura medija                                                       | 0 °C...60 °C                                                                                     |
| Težina proizvoda                                                         | 48 g                                                                                             |
| Materijal navojnog rukavca                                               | Niklovani mesing                                                                                 |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                                   |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                                              |