

Vakuum čaša bez priključka

ESV-30-SNA

Broj dela: 190988

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	110 mm
Prečnik usisivača	30 mm
Zapremina usisivača	0.867 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Posebne karakteristike	antistatično
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Površinski otpor	200 Ω
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	40.8 N
Težina proizvoda	2.7 g
Boja	crna/bela tačka
Tvrdoća po Šoru	50 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR