

# Vakuum čaša bez priključka

## ESV-40-SU

Broj dela: 190990

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. radijus radnog komada                      | 230 mm                                                      |
| Prečnik usisivača                               | 40 mm                                                       |
| Zapremina usisivača                             | 1.566 cm <sup>3</sup>                                       |
| Priključni položaj                              | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan                                                 |
| Oblik sisaljke                                  | okruglo pljosnato                                           |
| Radni pritisak                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Radni medij                                     | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-Zona III                                          |
| Pogodnost za prehrambene proizvode              | vidi dodatne informacije o materijalima                     |
| Temperatura okruženja                           | -20 °C...60 °C                                              |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 69.6 N                                                      |
| Težina proizvoda                                | 7.4 g                                                       |
| Boja                                            | plavo                                                       |
| Tvrdoća po Šoru                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom       | PUR                                                         |