


# Vakuum čaša bez priključka ESV-200-SS

Broj dela: 191017

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. radijus radnog komada                      | 680 mm                                                      |
| Prečnik usisivača                               | 200 mm                                                      |
| Zapremina usisivača                             | 245.454 cm <sup>3</sup>                                     |
| Priključni položaj                              | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan                                                 |
| Oblik sisaljke                                  | okruglo pljosnato                                           |
| Radni pritisak                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Radni medij                                     | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-Zona III                                          |
| Pogodnost za prehrambene proizvode              | vidi dodatne informacije o materijalima                     |
| Temperatura okruženja                           | -30 °C...180 °C                                             |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 1610 N                                                      |
| Težina proizvoda                                | 840 g                                                       |
| Boja                                            | providno                                                    |
| Tvrdoća po Šoru                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom       | VMQ (silikon)                                               |