


Vakuum čaša bez priključka

ESV-50-ES

Broj dela: 191037

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	100 mm
Prečnik usisivača	50 mm
Zapremina usisivača	8.168 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okruglo ekstra duboko
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-30 °C...180 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	103.6 N
Težina proizvoda	12.6 g
Boja	providno
Tvrdoća po Šoru	50 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	VMQ (silikon)