

Vakuum čaša bez priključka ESV-20-BU

Broj dela: 191055

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom	6 mm
Min. radijus radnog komada	40 mm
Prečnik usisivača	20 mm
Zapremina usisivača	1.6 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	12.9 N
Težina proizvoda	1.9 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR