



## Tehnički list

| Karakteristika                          | Vrednost                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija Š x D x V                     | 19 mm x 90 mm x 65 mm                                                                                |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti                                                |
| LABS usklađenost                        | VDMA24364-Zona III                                                                                   |
| Temperatura skladištenja                | -25 °C...70 °C                                                                                       |
| Relativna vlažnost vazduha              | 5 - 95 %<br>nekondenzujući                                                                           |
| Vrsta zaštite                           | IP20<br>u montiranom stanju                                                                          |
| Temperatura okruženja                   | 0 °C...50 °C                                                                                         |
| Težina proizvoda                        | 75 g                                                                                                 |
| Vrsta pričvršćenja                      | Utični modul za CMMP-AS...-M3                                                                        |
| Napomena o materijalu                   | RoHS-usaglašen                                                                                       |
| Ugradni položaj                         | Proizvoljan                                                                                          |
| Protokol                                | PROFINET                                                                                             |
| Komunikacioni profil                    | FHPP                                                                                                 |
| Brzina prenosa                          | 10/100 Mbit/s (Full/Half)                                                                            |
| Topologije                              | Zvezda<br>Prsten<br>Linija                                                                           |
| Redundantnost medija                    | MRP                                                                                                  |
| Dodeljivanje IP adrese                  | FCT<br>DCP                                                                                           |
| Interfejs sabirnice polja               | 2x utičnica RJ45                                                                                     |
| Minimalno vreme ciklusa                 | 1 ms                                                                                                 |
| LED prikazi                             | Greška na sabirnici<br>Aktivnost ethernet komunikacije<br>Ethernet nadzor vodova<br>Sistemska greška |
| Podrška u konfigurisanju                | GSDML                                                                                                |
| Parametrizacija                         | FCT                                                                                                  |

| Karakteristika   | Vrednost                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatne funkcije | Conformance Class B<br>DCP<br>IRT kompatibilno<br>LLDP<br>MRP<br>PROFenergy<br>Realtime Class 1<br>SNMP |