

Amortizer YSRW-5-8

Broj dela: 191192

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	5
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristična linija
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	2 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. pričvrсна sila	200 N
Maks. potrošnja energije po hodu	1.3 J
Maks. potrošnja energije po satu	10000 J
Maks. preostala energija	0.01 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	0.9 N
Min. sila umetanja	7.5 N
Težina proizvoda	8 g
Opseg mase	2 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik