

Amortizer YSR-10-10-C

Broj dela: 191199

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10
Hod	10 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	10 mm
Maks. pričvrсна sila	700 N
Maks. potrošnja energije po hodu	6 J
Maks. potrošnja energije po satu	26000 J
Maks. preostala energija	0.03 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	3.5 N
Min. sila umetanja	25 N
Težina proizvoda	51 g
Opseg mase	25 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik