


Vakuumski filter ESF-4A

Broj dela: 191203

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Finoća filtera	10 µm
Radni pritisak	-0.95 bar...4 bar
Protok pri niskom pritisku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	260 l/min
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem preko vakuumskog priključak
Pneumatski priključak	M6
Vakuumski priključak	M6
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal filtera	PVF
Materijal kućišta	Aluminijum Mesing, niklovani