


Tandem cilindar DNCT-1 5/8"" - -PPV-A-S6

Broj dela: 191218

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	2 mm...500 mm
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takođe VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni pritisak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Dužina prigušivanja	20 mm
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik