

Svetleća zaptivka MF-LD-230AC

Broj dela: 19144

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Težina proizvoda	1.6 g
Električni priključak	Oblik B četvorougona konstrukcija MSF
Nominalni radni napon AC	230 V
Otpornost na udarni napon	4 kV
Priključak zaštitnog voda	postoji
Nominalni kapacitet, svetleća zaptivka	0.33 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	TPE-U(PU)
Boja	providno