

Sklop vođice FEN-20- -GF

Broj dela: 19169

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20
Hod	2 mm...250 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Klizno vođenje
Dizajn	Vođenje
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila pomeranja	15 N
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	12 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	873 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	12 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	42 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.7 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	visokolegirani čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal kulisnog mehanizma	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana