


Retaining clip MKRS-12-B

Broj dela: 192288

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda	9 g
Vrsta pričvršćenja	Montaža profila utično sa prolaznim otvorom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen