

# Servisna jedinica LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A

Broj dela: 192456

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                                |
| Serijska                                                                 | D                                                                   |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                   |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                               |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                  |
| Dizajn                                                                   | ON/OFF ventil<br>Regulacija filtera sa manometrom                   |
| Maks. količina kondenzata                                                | 43 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                             |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometarom                                                      |
| Radni pritisak                                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi             |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi        |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 4800 l/min                                                          |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                                         | 2600 g                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                          |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/2                                                                |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/2                                                                |
| Materijal kućišta                                                        | Cink liven pod pritiskom                                            |

| Karakteristika    | Vrednost |
|-------------------|----------|
| Materijal omotača | PC       |