


# Servisna jedinica FRC-3/4-D-7-O-MAXI

Broj dela: 192638

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika   | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina konstrukcije  | Maxi   |
| Serijska   | D  |
| Zaštita od aktiviranja   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                         |
| Ugradni položaj  | vertikalno +/- 5°  |
| Odvod kondenzata   | ručno okretanje  |
| Dizajn   | Regulator filtera bez manometra<br>Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom |
| Maks. količina kondenzata  | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Finoća filtera   | 40 µm  |
| Zaštita posude   | Metalna zaštitna posuda  |
| Indikator pritiska   | G1/4 pripremljeno  |
| Radni pritisak   | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar  |
| Opseg regulisanja pritiska   | 0.5 bar...7 bar  |
| Maks. histereza pritiska   | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi   |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 8500 l/min   |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---]                              |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija   | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okruženja  | -10 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda   | 2390 g   |
| Vrsta pričvršćenja   | Ugradnja voda sa priborom  |
| Pneumatski priključak 1  | G3/4   |
| Pneumatski priključak: 2   | G3/4   |
| Materijal kućišta  | Cink liven pod pritiskom   |
| Materijal omotača  | PC   |