

Utičnica MSSD-F-S-M16

Broj dela: 192746

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	10
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	35 g
Električni priključak	3-polni Utičnica Oblik B
Prečnik kabla	5.5 mm...8 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.5 mm ² ...1 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno