

Utičnica sa kablom KMF-1-24-10-LED

Broj dela: 193458

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtanjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	620 g
Električni priključak	Utičnica
Nominalni radni napon DC	24 V
Priključak zaštitnog voda	postoji
Dužina kabla	10 m
Prečnik kabla	6 mm
Struktura kabla	3 x 0,75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PC POM
Materijal utičnih kontakata	Bronza