

Utičnica sa kablom KMYZ-4-24-0,5-B

Broj dela: 193690

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	10 g
Električni priključak	Utičnica pod uglom Kabl sa utičnicom četvorougona konstrukcija MSZC
Opseg radnog pritiska DC	3 V...36 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Dužina kabla	0.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Struktura kabla	2 x 0,35 mm ²
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Bronza