


Meh
EB-325-95
Broj dela: 193788

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	325
Potreban ugradni Ø	340 mm
Hod	95 mm
Maks. visina, izvučeno stanje	150 mm
Maks. ugao zakretanja	15 deg
Maks. pomak	10 mm
Min. ugradna visina	51 mm
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Sila vraćanja u prethodni položaj	300 N
Težina proizvoda	4100 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal meha	NR/BR
Materijal kućišta	Čelik pocinkovano