

# Nastavak utični kolenasti CQL-28

Broj dela: 194587

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                 | 24.9 mm                                                                        |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan                                                                    |
| Veličina posude                                  | 1                                                                              |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                                              |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.95 bar...7 bar                                                              |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.95 bar...10 bar                                                             |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-Zona III                                                             |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura okruženja                            | -25 °C...70 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                 | 106 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                          | za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 28 mm                                          |
| Pneumatski priključak: 2                         | za cevi/crevom sa spoljašnjim Ø 28 mm                                          |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                                | POM                                                                            |
| Materijal otpuštajućeg prstena                   | POM                                                                            |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |