

Utični priključak CQ-1-28H

Broj dela: 194589

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	23 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...7 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Nominalni obrtni moment pritezanja	62.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1
Pneumatski priključak: 2	Utični rukavac CQ-28
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući