

Plastična cev PQ-PA-28X2,5X3000

Broj dela: 194594

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	28 mm
Unutrašnji prečnik	23 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...10 bar
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 °C...75 °C
Temperatura okruženja	-25 °C...75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.204 kg/m
Boja	crno
Materijal creva	PA