


Regulator pritiska LRS-1/4-D-7-MINI

Broj dela: 194614

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Serijska	D
Zaštita od aktiviranja	Obrtno dugme sa integrisanom bravom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	direktno upravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1600 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	520 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu Montaža voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom