

# Pneumatika - interface

## CPX-GP-CPA-14

Broj artikla: 195712


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za modularni električni terminal CPX.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 12, CPA14
Dijagnoza	- Prekid žice po kalemu - Kratki spoj ventila - Podnapon ventila
Maks. broj ventilskih mesta	24 kod monostabilnih ventila
LED prikazi	- 1 grupna dijagnoza - Status kanala na ventilima
Konfiguracija parametara	Osiguranje od ponavljanja incidenta po kanalu Sile po kanalu Prazan hod po kanalu nadzor prekida žice/kanala nadzor kratkog spoja nadzor napona opterećenja
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 26,4 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (snabdevanje pogonskim naponom elektronika) Tipično 30 mA (snabdevanje naponom tereta ventila)
Maks. Napajanje po kanalu	0,2 A
Maks. ukupna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električno aktiviranje	Fieldbus
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan