

Montažna ploča VN-T6-BP-NRH

Broj dela: 196956

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Težina proizvoda	12.4 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	PA-ojačan
Materijal zasuna	POM