

Zatvarajući ventil HE-N1-LO

Broj dela: 197132

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Vrsta upravljanja	direktni
Radni pritisak	1 bar...10 bar
C-vrednost	38.47 l/sbar
b-vrednost	0.47
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	10000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Smer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	1000 g
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak: 2	1 NPT
Pneumatski priključak 3	1 NPT
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom