

Električna priključna baza MHAP-PI

Broj dela: 197260

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	Isečak
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	4 g
Električni priključak	2-polni Utičnica
Opseg radnog pritiska DC	60 V
Opterećenje struje	3 A
Dužina kabla	0.5 m
Prečnik kabla	1 mm
Struktura kabla	2 x 0,14 mm ²
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-20 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, kalajisana