

## Baza za lemljenje

### PCBC-A-10

Broj dela: 197261

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika        | Vrednost              |
|-----------------------|-----------------------|
| Vrsta pričvršćenja    | sa bazom za lemljenje |
| Ugradni položaj       | Proizvoljan           |
| Težina proizvoda      | 5 g                   |
| Veličina posude       | 10                    |
| Električni priključak | 2-polni               |
| Vrsta zaštite         | IP40                  |
| Temperatura okruženja | -40 °C...115 °C       |
| LABS usklađenost      | VDMA24364-B2-L        |
| Materijal kućišta     | PA                    |