

Cilindrični oslonac CRLMC-63

Broj dela: 197323

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	63
Na osnovu standarda	ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	306 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	elektropoliran visokolegirani čelik
Materijal ležišta	Plastika